



Principal

Tipo de Producto o Componente	Tarjeta de multibomba
Compatibilidad de Gama	Altivar 61 Altivar 61Q
[Us] Tensión de alimentación	24 V
Tipo de circuito de alimentación	CC
Número de entrada analógica	2
Tipo de entrada analógica	AI51, AI52 entrada analógica de corriente: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, resolución: 10 bits
Número de salida analógica	2
Tipo de salida analógica	AO51, AO52 salida analógica de corriente: 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, resolución: 10 bits
Número de entrada digital	10
Tipo de entrada digital	(LI51...LI60) entradas lóg., 24 V CC, compatible con PLC niv 1 (límites de voltaje: <= 30 V), impedancia: 4.4 kOhm
Entrada lógica	Positiva (LI51...LI60), <= 5 V (estado 0), >= 11 V (estado 1)
Número de salida digital	6
Tipo de salida digital	(LO51...LO56) salida lógica, compatible con PLC de nivel 1
Salida lógica	(LO51...LO56) positiva
Tipo de batería	Litio

Complementario

Tipo de conector	Conector SUB-D macho 9 vías
Límites tensión alimentación	19...30 V
Consumo de corriente	2 A máximo 200 mA máximo por salid. lógica 80 mA sin carga
Tensión de salida digital	24 V CC, máximo conmutación voltaje: 30 V salida lógica
Intensidad de salida máxima	0,2 A, salida lógica
Conexión eléctrica	Término, 1,5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Vida de la batería	8 año(s)
Peso del producto	0,32 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,2 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	23,0 cm
Paquete 1 Peso	396,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30 cm

Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,29 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------