



Principal

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gama de producto | Altivar |
| Tipo de producto o componente | Módulo de conmutación |

Complementario

| | |
|--------------------------------------|--|
| Compatibilidad de gama | Altivar 32 Proceso Altivar ATV600 excepto accionamientos Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular |
| Compatibilidad del producto | Lexium 32 |
| Protocolo del puerto de comunicación | Profibus DP V1 |
| Conexión eléctrica | 1 conector hembra SUB-D 9 |
| Velocidad de transmisión | 9.6 kbps...12 Mbps |
| Direccionamiento | 1...126 configurable by graphic terminal/SoMove software Configuration settings |
| Servicio de comunicación | 4 configurable telegrams Mapping of the process data from the master Parameters management compliant con PROFIdrive V4.1 Several DP V1 messaging modes Drive profile native ATV32 conforme a IEC 61800-7-201 (CiA 402) |
| Tipo de pantalla | 1 LED para RUN 1 LED para fallo de bus (BF) |
| Diagnostic function | Diagnostic data con VSD status Host drive handled from two masters (MS0 y MS1) Standard identification y maintenance requests |
| Perfil del autobús | PROFIdrive CiA 403 |

Entorno

| | |
|--------|---------------------------|
| Normas | IEC 61800-7-201 (CiA 402) |
|--------|---------------------------|

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,7 cm |
| Package 1 Width | 6,1 cm |
| Package 1 Length | 9,0 cm |
| Package 1 Weight | 61,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Number of Units in Package 2 | 100 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 6,798 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Sin PVC | Sí |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|