



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Encoder interface module (**)
Compatibilidad de Gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
[Us] Tensión de alimentación	5 V (límites de voltaje: 5...5,5 V)
Número de pulsos por revolución	3600 para ATV32

Complementario

Compatibilidad del producto	ATV32 (\geq V1,8)
Tipo de protección	Protección contra sobrecargas Protección contra cortocirc.
Frecuencia de funcionamiento máxima	250 kHz
Input signal (**)	TTL
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: 1.5 mm ² (AWG 16), codificador, 200 mA
Peso del producto	0,3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,700 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	55,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	96
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,071 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas