



### Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación

### Complementario

Compatibilidad de gama	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV341 excepto accionamientos Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900
Protocolo del puerto de comunicación	Link Layer Discovery Protocol Profinet
Conexión eléctrica	2 conectores RJ45, Ethernet
Velocidad de transmisión	100 Mbits
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep)
Perfil del autobús	PROFIdrive
Peso del producto	0,3 kg

### Entorno

Estándares	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
------------	---------------------------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,600 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,900 cm
Paquete 1 Peso	63,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,660 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------