

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación

Complementario

Compatibilidad de gama	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protocolo del puerto de comunicación	MD-Link EtherNet/IP Modbus TCP
Conexión eléctrica	2 conectores RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Velocidad de transmisión	10/100 Mbps
Modo intercambio	Half duplex y full duplex
Servicio de comunicación	SNMP agent para Ethernet IP Servidor Modbus TCP para Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/Adaptador IP para Ethernet IP Soporte RSTP para Ethernet IP FTP para Ethernet IP ODVA AC drive y CiA 402 profile para Ethernet IP/Modbus TCP Auro-MDIX para Ethernet IP/Modbus TCP 32 parámetros IN - 32 parámetros OUT mensajes implícitos para Ethernet IP/Modbus TCP FDR para Ethernet IP/Modbus TCP
Tipo de red de comunicación	IPv6 (Protocolo Internet)
Topología	Cadena daisy
Protocolo de sincronización de tiempo	SNTP
Servidor web	Servidor HTTP integrado
Servicios web	Widgets (ID, control, tabal datos, Diagnóstico, gráficos) Visualización de energía Página de inicio personalizable Guardar/Restaurar configuración del drive Diagnóstico y ajustes Ethernet Visualización y ajustes función bomba Actualización firmware del variador Monitor variador Diagnóstico y ajustes variador
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep)
Perfil del autobús	CIP AC Drive (**) CiA 403
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Certificaciones de producto	ODVA[RETURN]Achilles: level 2 (**)
-----------------------------	------------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	19,0 cm
Paquete 1 Peso	151,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,917 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Regulación REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	4