

### Principal

Gama de producto	Altivar Lexium 05
Tipo de Producto o Componente	Filtro entrada EMC
Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32 Lexium 32
Compatibilidad del producto	LXM28A ATV32, 380...500 V, 5...7,5 kW Variador de velocidad ATV320 a 5,5 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 a 7,5 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 ... CON ATV320 ... WS a 5,5 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 ... CON ATV320 ... WS a 7,5 kW, 380...500 V, trifásica
Aplicación específica de producto	Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)
Ubicación de Montaje	Por debajo del variador de velocidad
Número de Fases de La Red	Trifásica

### Complementario

Maximum cable distance between devices	20 M conforme a EN 61800-3 Categoría C1 100 M conforme a EN 61800-3 Categoría C2 150 m conforme a EN 61800-3 Categoría C3
[In] Corriente Nominal	47 A
Pérdidas térmicas	19,3 W
Tensión de red nominal	380...500 V
Tolerancia	- 15...10 %
Peso del producto	3,15 kg
Compatibilidad de filtro emc	Tipo 024

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	24,000 cm
Paquete 1 Longitud	46,800 cm
Paquete 1 Peso	3,010 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	22
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	80,760 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------