



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Inductancia motor
Compatibilidad de Gama	Altivar 61 Altivar 71
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	12 A
Compatibilidad del producto	ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4
Nedded quantity	1
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: 10 mm <sup>2</sup> / AWG 6

### Complementario

Longitud cable de motor	75 M cable apantallado P motor 0,75...4 kW a 380...480 V 1 90 M cable sin apantallar P motor 0,75...4 kW a 380...480 V 1 150 M cable apantallado P motor 0...2,2 kW a 200...240 V 1 300 m cable sin apantallar P motor 0...2,2 kW a 200...240 V 1
Dv/dt	500 V/μs max a 400 V
Pérdidas térmicas	150 W
Par de apriete	1,5 N.m
Maximum drive output frequency	100 Hz
Tipo de protección	Protección térmica por intrruptor temperat controlada, tripping temperatura: 125 ° C para <250 V CA, <0,5 A
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Peso del producto	5,5 kg

## Entorno

Grado de protección IP	IP20 (con kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27,000 cm
Paquete 1 Ancho	28,000 cm
Paquete 1 Longitud	27,000 cm
Paquete 1 Peso	4,138 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	47,176 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------