

Principal

Tipo de Producto o Componente	Inductancia motor
Compatibilidad de Gama	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	215 A

Compatibilidad del
producto

ATV61HD11N4
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30S6X
ATV61HU40S6X
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU30S6X
ATV71HU40S6X
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
ATV212HU15N4
ATV61HD15Y
ATV61HD18Y
ATV61HD22N4
ATV61HD22Y
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37N4
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30Y
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
ATV630 variador de velocidad - 2,2 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 3 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 4 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 5,5 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 7,5 kW, 500...690 V trifásica
ATV630 variador de velocidad - 11 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 2,2 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 3 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 4 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 5,5 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 7,5 kW, 500...690 V trifásica
ATV930 variador de velocidad - 11 kW, 500...690 V trifásica

Nedded quantity	3
Conexión eléctrica	Conector marc. M10

Complementario

Longitud cable de motor	150 M cable apantallado P motor 30...45 kW a 200...240 V 1 300 M cable sin apantallar P motor 30...45 kW a 200...240 V 1 200 M cable apantallado P motor 5,5...18,5 kW a 380...480 V 1 300 M cable sin apantallar P motor 5,5...18,5 kW a 380...480 V 1 150 M cable apantallado P motor 22...30 kW a 380...480 V 1 300 M cable sin apantallar P motor 22...30 kW a 380...480 V 1 150 M cable apantallado P motor 45...75 kW a 380...480 V 1 300 M cable sin apantallar P motor 45...75 kW a 380...480 V 1 150 M cable apantallado P motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 1 250 M cable sin apantallar P motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 1 250 M cable apantallado P motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 2 400 M cable sin apantallar P motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 2 100 M cable apantallado P motor 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 M cable sin apantallar P motor 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 M cable apantallado P motor 11...30 kW a 500...690 V 2 250 M cable sin apantallar P motor 11...30 kW a 500...690 V 2 150 M cable apantallado P motor 30...160 kW a 500...690 V 1 250 M cable sin apantallar P motor 30...160 kW a 500...690 V 1 250 M cable apantallado P motor 30...160 kW a 500...690 V 2 300 M cable sin apantallar P motor 30...90 kW a 500...690 V 2 400 M cable sin apantallar P motor 90...160 kW a 500...690 V 2 200 M cable apantallado P motor 37 kW a 380...480 V 1 300 M cable sin apantallar P motor 37 kW a 380...480 V 1 200 M cable apantallado P motor 90 kW a 380...480 V 1 300 m cable sin apantallar P motor 90 kW a 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/ μ s max a 400 V 750 V/ μ s max a 500 V 1000 V/ μ s max a 690 V
Pérdidas térmicas	430 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Peso del producto	15,5 kg



Entorno

Grado de protección IP	IP20 (con kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40,000 cm
Paquete 1 Ancho	60,000 cm
Paquete 1 Longitud	40,000 cm
Paquete 1 Peso	18,000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	44,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
