

### Principal

Tipo de Producto o Componente	Filtro dV/dt
Compatibilidad de Gama	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV341
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	25 A
Compatibilidad del producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 7,5 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 11 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 4 kW, 200...240 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 7,5 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 11 kW, 380...480 V ATV610 variador de velocidad - 7,5 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 11 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 15 kW, 380...415 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 7,5 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 11 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 4 kW, 200...240 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 7,5 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 11 kW, 380...480 V
Nedded quantity	1
Conexión eléctrica	Bornero, conexión capacidad: 10 mm <sup>2</sup> / AWG 8

### Complementario

Longitud cable de motor	500 M cable sin apantallar 300 m cable apantallado
Dv/dt	3000 V/μs max a 200...240 V 3000 V/μs max a 380...480 V
Pérdidas térmicas	49 W a 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C (sin disminución de corriente) 50...60 °C (con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
Altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Ancho	295 mm
Alto	535 mm
Profundidad	215 mm
Peso del producto	12 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP20 IP21 (con kit VW3A53902)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	52,000 cm
Paquete 1 Ancho	60,000 cm
Paquete 1 Longitud	80,000 cm
Paquete 1 Peso	26,000 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------