

Principal

Tipo de Producto o Componente	Filtro dV/dt
Compatibilidad de Gama	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	305 A
Compatibilidad del producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 110 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 132 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 160 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 200...240 V ATV610 variador de velocidad - 110 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 132 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 160 kW, 380...415 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 110 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 132 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 160 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 200...240 V
Nedded quantity	1
Conexión eléctrica	Barra de cobre M10, conexión capacidad: 300 mm ² / 500 kcmil

Complementario

Longitud cable de motor	500 M cable sin apantallar 300 m cable apantallado
Dv/dt	6000 V/μs max a 200...240 V 6000 V/μs max a 380...480 V
Pérdidas térmicas	287 W a 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C (sin disminución de corriente) 50...60 °C (con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
Altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Ancho	420 mm
Altura	360 mm
Profundidad	270 mm
Peso del producto	40 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,500 cm
Paquete 1 Ancho	45,000 cm
Paquete 1 Longitud	79,000 cm
Paquete 1 Peso	53,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto VW3A5307

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



Dimensiones en mm

A	B	C	A1	B1	Ø
420	350	270	360	116	11

Dimensiones en pulgadas

A	B	C	A1	B1	Ø
16.5	13.8	10.6	14.2	4.6	0.43


Hoja de datos del producto VW3A5307

Montaje y aislamiento

Montaje y distancias mínimas




(1) Filtro



Hoja de datos del producto VW3A5307

Conexiones y esquema

Esquema recomendado



- (1) Unidad
- (2) Filtro