



Principal

Tipo de producto o componente	Filtro de salida de modo común
Compatibilidad de rango	Altivar Process ATV600 Altivar Proceso ATV900
Valor de inductancia	274,8 μ H
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, 110...160 kW, 380 ... 480 V Variador de velocidad ATV650 montaje en pared, 110...160 kW, 380 ... 480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, 110...160 kW, 380 ... 480 V Variador de velocidad ATV950 montaje en pared, 110...160 kW, 380 ... 480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, 55...75 kW, 380 ... 480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, 55...75 kW, 380 ... 480 V

Complementario

Longitud cable de motor	150 M(Cable blindado) motor: 130...160 kW 380 ... 480 V, con 1 filtro 300 M(Unshielded cable) motor: 110...160 kW 380 ... 480 V, con 1 filtro 300 M(Cable blindado) motor: 110 kW 380 ... 480 V, con 1 filtro 500 M(Cable blindado) motor: 110 kW 380 ... 480 V, con 1 filtro + VW3A5506 500 M(Cable blindado) motor: 130...160 kW 380 ... 480 V, con 2 filtro 1000 M(Unshielded cable) motor: 110...160 kW 380 ... 480 V, con 2 filtro 150 M(Cable blindado) motor: 75 kW 200...240 V, con 1 filtro 300 M(Unshielded cable) motor: 55...75 kW 200...240 V, con 1 filtro 300 M(Cable blindado) motor: 55 kW 200...240 V, con 1 filtro 500 M(Cable blindado) motor: 55 kW 200...240 V, con 1 filtro + VW3A5506 500 M(Cable blindado) motor: 75 kW 200...240 V, con 2 filtro 1000 m(unshielded cable) motor: 55...75 kW 200...240 V, con 2 filtro
Corriente de saturación	3,6 A
Internal diameter	123,9 Mm para Cable trifásico dentro 123,9 mm para Cable PE fuera
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Robustez mecánica	Impactos clase 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibraciones clase 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
Frecuencia de conmutación	\leq 10 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Alto	256 mm
Ancho	191 mm
Profundidad	196 mm
Peso del producto	8,3 kg

Entorno

Humedad relativa	5...95 % sin condensación
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	8,867 kg
Paquete 1 Altura	22,5 cm
Paquete 1 ancho	36 cm
Paquete 1 Largo	26 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	66,202 kg
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------