


ATV cabinets



Principal

Compatibilidad de rango	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61
Máxima potencia de frenado	750 kW
Compatibilidad del producto	ATV61HC40N4 ATV61HC50N5 ATV61HC63N4 ATV61QC40N4 ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC50N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV71QC50N4
Pérdidas térmicas	750 W
Umbral de activación	785 V CC +/- 1 %
Potencia de frenado permanente	400 kW a 400 V (en potencia constante y en umbral de acoplamiento)
Tipo de protección	Protección térmica integrada por sonda térmica
Valor de resistor mínimo para asociar	0,7 Ohm

Complementario

Conexión eléctrica	Cable, conexión capacidad: 2 x 150 mm ² <1 m entre motor y unidad de frenado Cable, conexión capacidad: 2 x 150 mm ² <50 m entre unidad de frenado y resistores de frenado
Voltaje de bus CC máximo	850 V
Factor carga	0,05 para 750 kW en potencia constante y en umbral de acoplamiento 0,15 para 550 kW en potencia constante y en umbral de acoplamiento 0,5 para 440 kW en potencia constante y en umbral de acoplamiento
Maximum cycle time	240 ms
Volumen de aire de refrigeración	600 m ³ /h
Posición de funcionamiento	Vertical
Peso del producto	80 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2 conforme a EN 50178
Característica medioambiental	Resist. a humedad clase 3K3 conforme a IEC 60721-3-3
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Resistencia a las vibraciones	0.2 gn

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	90 kg
Paquete 1 Altura	41,5 cm
Paquete 1 ancho	37,5 cm
Paquete 1 Largo	128,5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------