

# Hoja de datos del producto

## Características

# VW3A7603R07

braking resistor - 27 ohm - 200 W - cable 0.75 m - IP65



### Principal

Gama de producto	Altivar Lexium 05
Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	ATV32HU22M2 Variador de velocidad ATV320 a 2,2 kW, 200...240 V, monofásica Motor LXM16D a 0,75 kW, 200...240 V, monofásica Motor LXM16D a 1 kW, 200...240 V, monofásica Motor LXM16D a 1,5 kW, 200...240 V, monofásica
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	27 Ohm

### Complementario

Pico de energía	4300 J a 480 V 4900 J a 400 V 7400 J a 230 V 9700 J a 115 V
Potencia media disponible	50 W a 50 °C
Potencia continua	200 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	0,93 kg
Longitud de cable	0,75 m

### Entorno

Grado de Protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	40,000 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Paquete 1 Peso	920,500 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>

---

Información sobre exenciones de RoHS



---

Sin PVC

Sí

---