


Hoja de datos del producto

Características

VW3A7606R30

braking resistor - 72 ohm - 200 W - cable 3 m - IP65



Principal

Gama de producto	Lexium 05 Altivar
Compatibilidad de Gama	Lexium 32i Lexium 28 Altivar 32 Lexium 52 Altivar Machine ATV320 Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32 Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Variador de velocidad ATV320 a 3 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 a 4 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 a 4 kW, 525 ... 600 V, trifásica Motor LXM16D a 0,1 kW, 200...240 V, monofásica Motor LXM16D a 0,2 kW, 200...240 V, monofásica Motor LXM16D a 0,4 kW, 200...240 V, monofásica Motor LXM16D a 0,75 kW, 200...240 V, monofásica Motor LXM16D a 1 kW, 200...240 V, monofásica Motor LXM16D a 1,5 kW, 200...240 V, monofásica
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	72 Ohm

Complementario

Pico de energía	6000 J a 480 V 6600 J a 400 V 9600 J a 230 V 14600 J a 115 V
Potencia media disponible	50 W a 50 °C
Potencia continua	200 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	1,2 kg
Longitud de cable	3 m

Entorno

Grado de Protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	40,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	1,2 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí