



Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de Gama	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar 312 Solar Altivar 31C
Compatibilidad del producto	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Variador de velocidad ATV310 a 11 kW
Valor óhmico	28 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC a 0,1 A 250 V CA a 1 A

Complementario

Potencia media disponible	200 W a 50 °C 231 W a 40 °C
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: <= 1.5 mm ² / AWG 16 para intrrptor control temperat Término, conexión capacidad: <= 4 mm ² / AWG 28 para variador de velocidad
Temperature controlled switch contact resistance	60 μOhm
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
Ancho	140 mm
Altura	393 mm
Profundidad	120 mm
Peso del producto	3,5 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,800 cm
Paquete 1 Ancho	25,800 cm
Paquete 1 Longitud	50,000 cm
Paquete 1 Peso	3,882 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	35,920 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------