



Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	VZ
Tipo de Producto o Componente	Bloque neutral adicional
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Número de Polos	1N
Tipo y composición de contactos	1 NA
Funcionamiento de contacto	Hacer temprano, descansar tarde
Compatibilidad del producto	V5 V6
Rango de compatibilidad	TeSys (TeSys VARIO) interruptor seccionador
Tipo de red	CA CC
Frecuencia de Red	50/60 Hz

Complementario

Ubicación de Montaje	Izquierda Derecha
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
[Ith] Intensidad térmica convencional	175 A
Endurancia mecánica	30000 Ciclos
Endurancia eléctrica	30000 Ciclos DC-1...5 30000 Ciclos AC-21
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo cable 70 mm ² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable Conexión tornillo de estribo cable 95 mm ² - rigidez de cable: sólido
Par de apriete	22,6 N.m - on conexión tornillo de estribo
Altura	125 mm
Ancho	30 mm
Profundidad	63 mm
Peso del producto	0,25 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-3
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]UKCA
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Robustez mecánica	Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,0 cm
Paquete 1 Peso	257,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,19 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------