



### Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	VZ
Tipo de Producto o Componente	Bloque de puesta a tierra adicional
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Tipo y composición de contactos	Sin
Compatibilidad del producto	V3 V4
Tipo de red	CC CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz

### Complementario

Ubicación de Montaje	Izquierda Derecha
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
[Ith] Intensidad térmica convencional	80 A
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo
Altura	83 mm
Ancho	20 mm
Profundidad	46 mm
Peso del producto	0,1 kg

### Entorno

Estándares	IEC 60947-3
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]UKCA
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Robustez mecánica	Vibraciones 10 ... 150 Hz (5 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	3,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	79,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	69
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm

Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,758 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------