



Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	VZ
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto auxiliar
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Tipo y composición de contactos	1 NA + 1 NA
Compatibilidad del producto	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
Tipo de red	CC CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Ubicación de Montaje	Izquierda Derecha

Complementario

Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ith] Intensidad térmica convencional	12 A
Corriente térmica nominal	10 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
Endurancia eléctrica	30000 Ciclos DC-11 100000 Ciclos AC-15
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 2 cable 0,75...1,5 mm ² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable Conexión tornillo de estribo 2 cable 1...2,5 mm ² - rigidez de cable: sólido
Par de apriete	0,7 N.m - on conexión tornillo de estribo
Altura	65 mm
Ancho	20 mm
Profundidad	48,5 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-5
Certificaciones de Producto	GL[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	5,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	54,400 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	69
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,001 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------