

Hoja de datos del producto VZ7

Características

Bloque Auxiliar 2 Contactos Para Vario 1Na +1Nc



Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	VZ
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto auxiliar
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Tipo y composición de contactos	1 NA + 1 NC
Funcionamiento del contacto	Hacer tarde 1 NA Rupt. prem. 1 NC
Compatibilidad del producto	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Tipo de red	CA CC
Frecuencia de Red	50/60 Hz

Complementario

Ubicación de Montaje	Izquierda Derecha
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ith] Intensidad térmica convencional	12 A
Corriente térmica nominal	10 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
Endurancia eléctrica	30000 Ciclos DC-11 100000 Ciclos AC-15
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 2 cable 0,75...1,5 mm ² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable Conexión tornillo de estribo 2 cable 1...2,5 mm ² - rigidez de cable: sólido
Par de apriete	0,7 N.m - on conexión tornillo de estribo
Altura	65 mm
Ancho	20 mm
Profundidad	48,5 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-5
Certificaciones de Producto	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	3,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	52,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	69
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,931 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------