

Hoja de datos del producto XACA9414

Características PULSADOR ROJO



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Cabezal para pulsador
Nombre del componente	XACA

Complementario

Marcado	Sin marca
Información agregada del operador	Arrancado
Color de tapa/operario o lente	Rojo
Compatibilidad del producto	XACA..
Ubicación de Montaje	Frente del recinto
Se vende en cantidades indivisibles	10
Estándares	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforme a IEC 62262
Peso del producto	0,01 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	2,3 cm
Paquete 1 Longitud	2,5 cm
Paquete 1 Peso	9,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3,0 cm
Paquete 2 Ancho	7,5 cm
Paquete 2 Longitud	11,0 cm
Paquete 2 Peso	94,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	700
Paquete 3 Altura	30,0 cm

Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	7,068 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------