



Principal

Rango de producto	Harmony XALD
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía
Modelo de dispositivo	XALD
Destino del producto	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Número de interruptor	4 interruptores
Color de base del envolvente	Gris claro (RAL 7035)
Color de cubierta	Gris oscuro (RAL 7016)
Material	Policarbonato
Entrada de cable	2 extractores para entrada de cable, capacidad de clamping: 14 mm 2 extractores para prensa de cable 13 PG e ISO M20, capacidad de clamping: 12 mm
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 JIS C8201-1 IP69K

Complementario

Estilo de conjunto	Para montaje cliente
Número de filas horizontales	1
Número de filas verticales	4
Peso del producto	0,278 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa a 55 °C 0,1
Montaje del bloque	Montaje frontal Montaje trasero
Código de composición eléctrica	SR1 SR2 SF2 SF1 MF2 MF1 PF2 PR1 PF1 MR1
Grupo principal	4 recortes
Grupo de productos	Gris estándar

Entorno

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 60536
Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

Grado de protección IK	IK03 conforme a EN 50102
Normas	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	264,0 g
Paquete 1 Altura	7,2 cm
Paquete 1 ancho	7,6 cm
Paquete 1 Largo	17 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	192
Paquete 2 Peso	63,35 kg
Paquete 2 Altura	75 cm
Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Largo	80 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	24
Paquete 3 Peso	6,856 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------