



Principal

Gama de producto	Harmony XAP
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía fundida a presión
Nombre corto del dispositivo	XAPM
Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
Product front plate size	80 x 130 mm
Profundidad utilizable	49 mm
Número de interruptor	2 interruptores
Color de base del envoltorio	Azul
Color de cubierta	Azul
Material	Aleac. zinc
Entrada de cable	1 orificio con tapón de obturación para prensa de cable, capacidad de clamping: 14 mm 1 orificio sin tapón de obturación para prensa de cable, capacidad de clamping: 14 mm
Montaje de dispositivo	Empotrado
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529 IP69 conforme a NF C 20-010 IP69K

Complementario

Número de filas verticales	1
Peso del producto	0,61 kg



Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 60536 Clase I conforme a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	9,2 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	694,9 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------