

Principal

| | |
|-------------------------------|--|
| Gama de producto | Harmony XAP |
| Tipo de Producto o Componente | Estación de control vacía fundida a presión |
| Nombre Corto del Dispositivo | XAPM |
| Destino del producto | Para unidades de señalización y control Ø 22 mm |
| Product front plate size | 80 x 130 mm |
| Profundidad utilizable | 49 mm |
| Número de corte | 2 interruptores |
| Color de base del envoltente | Azul |
| Color de cubierta | Azul |
| Material | Aleac. zinc |
| Entrada de cable | 1 orificio con tapón de obturación para prensa de cable, capacidad de clamping: 14 mm 1 orificio sin tapón de obturación para prensa de cable, capacidad de clamping: 14 mm |
| Montaje de dispositivo | Empotrado |
| Grado de protección IP | IP65 conforme a IEC 60529 IP69 conforme a NF C 20-010 IP69K |

Complementario

| | |
|----------------------------|---------|
| Número de filas verticales | 1 |
| Peso del producto | 0,61 kg |

Entorno

| | |
|--|--|
| Tratamiento de Protección | TC |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...70 °C |
| Categoría de sobretensión | Clase I conforme a IEC 60536 Clase I conforme a NF C 20-030 |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 8,8 cm |
| Paquete 1 Ancho | 9,2 cm |
| Paquete 1 Longitud | 15,5 cm |
| Paquete 1 Peso | 694,9 g |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---------------------------------|--|
| REACH libre de SVHC | Sí |
| Directiva RoHS de la UE | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE |
| Toxic de metal pesado libre | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información de exención de RoHS | Sí |

| | |
|-----------------------------|--|
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Divulgación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|
