



### Principal

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Gama de producto                    | Harmony XBTGH                  |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorios de conexión         |
| Tipo de accesorio/ componente       | Cable de conexión              |
| Designación partes sep./acc.        | Enlace serie Uni-Telway/Modbus |
| Destino de accesorio/ componente    | Terminal XBT Bus y red         |
| Longitud de cable                   | 1,8 m                          |

### Complementario

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Compatibilidad del producto          | XBTGT5...<br>XBTN410<br>CCX17<br>XBTGT2..0<br>TSXSACA64<br>TSXSACA62<br>XBTGT7340<br>XBTGK...<br>XBTGT4...<br>XBTOT...<br>XBTR410<br>XBTN401<br>XBTR411<br>XBTGT6... |
| Conexión eléctrica                   | 1 conector SUB-D 25<br>1 conector hembra SUB-D 15  |
| Protocolo del puerto de comunicación | Uni-Telway<br>Modbus   |
| Interface física                     | RS485  |
| Peso del producto                    | 0,24 kg  |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3,5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 20,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 24,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 262,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 20       |
| Paquete 2 Altura                   | 15,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 5,614 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)   |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|