



### Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Unidad base
Nombre del componente	XVBC
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base

### Complementario

Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Diámetro de montaje	70 mm
Destino del producto	Baterías sin unidad de tubo de descarga flash
Conexión eléctrica	1 conector para entrada estándar
Entrada de Cable	Entrada inferior
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Descripción terminales ISO n°1	(COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (GND) Tierra (COM-4)PW (COM-5)PW
Peso del producto	0,16 kg

### Entorno

Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Estándares	IEC 60947-5-1
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección NEMA	Tipo 4X conforme a UL (interior)

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	12 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	170 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	7 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06

Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	36,5 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------