



Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo señalización	Fijo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre del componente	XVBC
Material	Policarbonato
Fuente de luz	Bombilla no incluida, Ambar
Tipo de bombilla	Incandescente con BA 15d base LED protegido
Tensión de alimentación	<= 250 V

Complementario

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Potencia máxima disipada en W	7 W
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, <= 1 x 1.5 mm ² con extr. cable
Tensión asignada de aislamiento	250 V conforme a IEC 60947-1
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV conforme a IEC 60947-1
Anchura global CAD	70 mm
Altura global CAD	63 mm
Fondo global CAD	70 mm

Entorno

Grado de contaminación	2
Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Estándares	IEC 60947-5-1
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...50 °C: LED -25...70 °C: Incandescente
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140 Clase II en unidad base conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529 IP66 en unidad base conforme a IEC 60529
Grado de protección NEMA	Tipo 4X conforme a UL (interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	9,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,200 cm
Paquete 1 Peso	135,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,382 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	53,084 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------