

### Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo señalización	Parpadeo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre del componente	XVBC
Material	Policarbonato
Fuente de luz	LED integral, Ambar
Tipo de bombilla	LED protegido
Tensión de alimentación	230 V CA

### Complementario

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> con extr. cable
Tensión asignada de aislamiento	250 V conforme a IEC 60947-1
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	< 17 mA CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV conforme a IEC 60947-1
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Anchura global CAD	70 mm
Altura global CAD	63 mm
Fondo global CAD	70 mm
Peso del producto	0,17 kg

### Entorno

Grado de contaminación	2
Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Estándares	IEC 60947-5-1
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140 Clase II en unidad base conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529 IP66 en unidad base conforme a IEC 60529
Grado de protección NEMA	Tipo 4X conforme a UL (interior)

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,2 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	138,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,64 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
Regulación REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Divulgación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	118

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------