



Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo señalización	Parpadeo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre del componente	XVBC
Material	Policarbonato
Fuente de luz	Tubo de descarga flash integral, Rojo
Tipo de bombilla	Tubo de descarga flash
Tensión de alimentación	24 V c.a./c.c.
Energía flash	5 J

Complementario

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ con extr. cable
Tensión asignada de aislamiento	250 V conforme a IEC 60947-1
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	< 350 mA CC < 550 mA CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV conforme a IEC 60947-1
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Anchura global CAD	70 mm
Altura global CAD	157 mm
Fondo global CAD	70 mm
Peso del producto	0,295 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140 Clase II en unidad base conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529 IP66 en unidad base conforme a IEC 60529
Grado de protección NEMA	Tipo 4X conforme a UL (interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	19,2 cm
Paquete 1 Peso	295,0 g

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,005 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------