



Principal

Rango de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad audible
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre de componente	XVBC
Intensidad de ruido	70...90 dB a 1 m
Tensión de alimentación	12...48 V c.a./c.c.

Complementario

Tipo señalización	Zumbador continuo o intermitente
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, <= 1 x 1.5 mm ² con extr. cable
Tensión asignada de aislamiento	250 V conforme a IEC 60947-1
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	< 15 mA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV conforme a IEC 60947-1
Frecuencia fundamental	2,8 kHz
Anchura global CAD	70 mm
Altura global CAD	63 mm
Fondo global CAD	70 mm
Peso del producto	0,17 kg

Entorno

Certificados de producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140 Clase II en unidad base conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529 IP66 en unidad base conforme a IEC 60529
Grado de protección NEMA	Type 4X conforme a UL (interior)

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	166,0 g
Paquete 1 Altura	7,8 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	9,6 cm

Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	288
Paquete 2 Peso	60,284 kg
Paquete 2 Altura	77 cm
Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Largo	80 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	36
Paquete 3 Peso	6,715 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------