



Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de producto o componente	Faro de espejo rotativo precableado
Señalización de sonido	Sin
Nombre corto del dispositivo	XVR
Diámetro de montaje	130 mm
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 conforme a IEC 60529
Tensión de alimentación	24 V c.a./c.c.
Fuente de luz	LED de alta luminosidad, Ambar

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno): parte del cuerpo PC: globo
Anchura global CAD	130 mm
Fondo global CAD	130 mm
Peso del producto	0,82 kg
Marcado	CE
Montaje de producto	Por 3 tornillos M6
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	0,8 kV
Consumo de corriente	125 mA
Frecuencia de parpadeo	2,7 Hz
Capacidad de conexión de la abrazadera	1,25 mm ²
Calibre AWG	AWG 19
Longitud de cable	400 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 61140

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27,000 cm
Paquete 1 Ancho	18,700 cm
Paquete 1 Longitud	18,700 cm
Paquete 1 Peso	1,142 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm

Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	8,128 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	77,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	40,412 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------