

Principal

Gama de producto	Telemecanique Componentes de cableado
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de cableado
Tipo de accesorio/ componente	Conector
Conexión eléctrica	Conector hembra de codo DIN 43650 A, 4 patillas
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño del cable <1,5 mm ² / clamping capacidad 7...10 mm

Complementario

Tipo de prensaestopa	Pg 11
Fijación de conector de cable	Tornillo de bloqueo
Tensión asignada de empleo	250 V CA
[In] Corriente Nominal	16 A
Material del Envoltente	Plástico
Resistencia aislante mínima	0,1 GOhm
Resistencia de los contactos	4000 µOhm
Peso del producto	0,035 kg


Entorno

Grado de Protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...125 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Paquete 1 Peso	33,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1,962 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
