



Principal

Gama de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de cableado
Tipo de accesorio/ componente	Conector
Conexión eléctrica	Conector hembra de codo DIN 43650 A, 4 patillas
LED de estado	Sin
Conexión de cable	Terminal tornillo / tamaño del cable <math>< 1,5 \text{ mm}^2</math> / clamping capacidad 7...10 mm

Complementario

Tipo de prensaestopa	Pg 11
Fijación de conector de cable	Tornillo de bloqueo
Tensión asignada de empleo	250 V CA
Corriente nominal	16 A
Material de envolvente	Plástico
Minimum insulating resistance	0,1 GOhm
Resistencia de los contactos	4000 μ Ohm
Peso del producto	0,035 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...125 °C

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	33 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,962 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
