



Principal

Rango de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Categoría de accesorio	Accesorio de cableado
Tipo de accesorio	Conectores precableados
Nombre de serie	Finalidad general

Complementario

Conexión eléctrica	Conector recto hembra M12, 4 patillas
Fijación de conector de cable	Roscado
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Longitud de cable	2 m
Diámetro exterior de cable	5,2 mm
Composición del cable	4 x 0.34 mm ²
Material aislante de alambre	PUR
Tensión asignada de empleo	250 V CA 300 V CC
Corriente nominal	4 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso del producto	0,09 kg

Entorno

Grado protección IP	IP69K IP65 IP67
Certificados de producto	cULus
Temperatura ambiente	-40...80 °C estático -5...80 °C flexión
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	74,0 g
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 ancho	23,5 cm
Paquete 1 Largo	29,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	40
Paquete 2 Peso	3,235 kg

Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	640
Paquete 3 Peso	60,26 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------