

Principal

Gama de producto	Telemecanique Componentes de cableado
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de cableado
Tipo de accesorio/ componente	Conectores precableados
Nombre de serie	Finalidad general

Complementario

Conexión eléctrica	Conector recto hembra M12, 4 patillas
Fijación de conector de cable	Enclavado Roscado
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Longitud de cable	5 m
Diámetro exterior de cable	5,2 mm
Composición del cable	4 x 0.34 mm ²
Material aislante de alambre	PUR
Tensión asignada de empleo	250 V CA 300 V CC
[In] Corriente Nominal	4 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Resistencia aislante mínima	1 GOhm
Peso del producto	0,19 kg

Entorno


Grado de Protección IP	IP65 IP69K IP67
Certificaciones de Producto	cULus
Temperatura ambiente	-40...80 °C estático -5...80 °C flexión
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	17,0 cm
Paquete 1 Peso	154,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	15,0 cm

Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,436 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	320
Paquete 3 Altura	77,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	55,28 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	 Sí
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------