



### Principal

Gama de producto	Telemecanique Componentes de cableado
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de cableado
Tipo de accesorio/ componente	Conectores precableados
Nombre de serie	Finalidad general

### Complementario

Conexión eléctrica	Conector hembra de codo M12, 4 patillas
Fijación de conector de cable	Roscado
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Longitud de cable	2 m
Diámetro exterior de cable	5,2 mm
Composición del cable	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Material aislante de alambre	PUR
Tensión asignada de empleo	250 V CA 300 V CC
[In] Corriente Nominal	4 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Resistencia aislante mínima	1 GOhm
Peso del producto	0,09 kg

### Entorno


Grado de Protección IP	IP69K IP65 IP67
Certificaciones de Producto	cULus
Temperatura ambiente	-40...80 °C estático -5...80 °C flexión
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	16,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,000 cm
Paquete 1 Peso	76,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,000 cm

Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,300 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	640
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	63,140 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------