

Hoja de datos del producto XZCP29P11L5

Características

Pre wired connectors XZ, straight female, M12, 8 pins, cable PUR 5 m



Principal

Gama de producto	Telemecanique Componentes de cableado
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de cableado
Tipo de accesorio/ componente	Conectores precableados
Nombre de serie	Aplicación

Complementario

Conexión eléctrica	Conector recto hembra M12, 8 patillas
Fijación de conector de cable	Roscado
Collar material	Acero inoxidable. 316L
LED de estado	Sin
Longitud de cable	5 m
Diámetro exterior de cable	5,2 mm
Composición del cable	8 x 0,25 mm ²
Material aislante de alambre	PUR
Tensión asignada de empleo	30 V CA 36 V CC
[In] Corriente Nominal	2 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Resistencia aislante mínima	1 GOhm

Entorno

Grado de Protección IP	IP67
Certificaciones de Producto	cULus
Temperatura ambiente	-35...90 °C estático -5...90 °C flexión
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...100 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	17,500 cm
Paquete 1 Peso	245,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí