



### Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador de apagado de emergencia
Se vende en cantidades indivisibles	1

### Complementario

Marcado	Sin marca
Compatibilidad del producto	XACA...
Ubicación de montaje	Frente del recinto
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140
Perfil de operador	Rojo Tipo hongo Ø 30 mm
Peso del producto	0,04 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Protección IK (Tabular)	IK08
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-5 EN 50102
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	4,4 cm
Package 1 Weight	40,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	1280
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	66,42 kg
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,0 cm

Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,81 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------