

Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Cabeza para pulsador de apagado de emergencia
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementario

Compatibilidad del producto	XACA..
Ubicación de Montaje	Frente del recinto
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140
Perfil de operador	Rojo Tipo Hongo Ø 40
Peso del producto	0,05 kg
Marcado	Sin marca

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Grado de protección IK	IK08
Estándares	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 CEI 60947-5-5 IEC 62262
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,100 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm
Paquete 1 Peso	42,600 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,940 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Regulación REACH	Declaración De REACH
REACH libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------