



Principal

Gama de producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto
Nombre Corto del Dispositivo	ZA2E

Complementario

Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Tipo de bloque de contactos	Único
Uso de contactos	Contactos estándar
Apertura positiva	Sin
Endurancia mecánica	1500000 Ciclos
Conexiones - terminales	, <= 2 x 1.5 mm ² conforme a IEC 60947-1 , <= 1 x 2.5 mm ² conforme a IEC 60947-1 , >= 1 x 0.5 mm ² conforme a IEC 60947-1 Terminales Faston, tamaño de conexión: 6.3 mm conforme a IEC 60947-1
Par de apriete	0,8 N.m
Material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección contra cortocircuito	10 A Fusible tipo gL conforme a IEC 60269-1
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A conforme a IEC 60947-5-1
Tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60947-1
Intensidad asignada de empleo (Ie)	2 A a 230 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 0,2 A a 110 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, velocidad de operado <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 500000 Ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, velocidad de operado <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1
Tipo y composición de contactos	1 NA

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Estándares	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60529 IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]CCC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,1 cm
Paquete 1 Ancho	8,2 cm
Paquete 1 Longitud	10,0 cm
Paquete 1 Peso	14 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	200
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,481 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	4000
Paquete 3 Altura	60,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	90,0 cm
Paquete 3 Peso	66,400 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------