



Principal

Rango de producto	Easy Harmony XVG
Tipo de producto o componente	Bloque de contacto
Modelo de dispositivo	ZA2E

Complementario

Tipo de contactos y composición	1 NC
Funcionamiento de contacto	Rupt. lenta
Tipo de bloque de contactos	Único
Uso de contactos	Contactos estándar
Apertura positiva	Sin
Endurancia mecánica	1500000 ciclos
Conexiones - terminales	, <= 2 x 1.5 mm ² conforme a EN 60947-1 , <= 1 x 2.5 mm ² conforme a EN 60947-1 , > = 1 x 0,5 mm ² conforme a EN 60947-1 Terminales Faston, tamaño de conexión: 6.3 mm conforme a EN 60947-1
Par de apriete	0,8 N.m
Material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección contra cortocircuito	10 A fusible tipo gL conforme a IEC 60269-1
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de polución 3) conforme a EN 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a EN 60947-1
Intensidad asignada de empleo (Ie)	2 A a 230 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 0,2 A a 110 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, velocidad de operado <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 500000 ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, velocidad de operado <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Normas	EN/IEC 60947-1 IEC 60529 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1
Certificados de producto	CCC CE

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	19,0 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	16 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	200
Paquete 2 Peso	3,438 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	3200
Paquete 3 Peso	66,196 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------