

Principal

Gama de producto	Harmony eXLhoist
Tipo de accesorio/ componente	Conector precableado
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión

Complementario

Compatibilidad del producto	Estación de control ZARB
Número de pin	62
Número total de hilos	48
Composición del cable	8 x 2,8 mm ² + 40 x 1,5 mm ²
Longitud de cable	3 m
Material	PE (polietileno)
Peso del producto	3,6 kg



Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...60 °C
Grado de Protección IP	IP65
Grado de protección NEMA	NEMA 4

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	29,000 cm
Paquete 1 Longitud	39,000 cm
Paquete 1 Peso	3,030 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,418 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------