

Principal

Gama de producto	Harmony eXLhoist
Tipo de accesorio/ componente	Conector precableado
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión

Complementario

Compatibilidad del producto	Estación de control ZARB
Número de pin	62
Número total de hilos	48
Composición del cable	8 x 2,8 mm ² + 40 x 1,5 mm ²
Longitud de cable	5 m
Material	PE (polietileno)
Peso del producto	6 kg

Entorno



Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...60 °C
Grado de Protección IP	IP65
Grado de protección NEMA	NEMA 4

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	29 cm
Paquete 1 Longitud	39 cm
Paquete 1 Peso	4,854 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	1
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5,466 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí

Información de exención de RoHS	 Sí
Regulación de RoHS de China	 Declaración RoHS China
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------