

### Principal

Gama de producto	Harmony eXLhoist
Tipo de Producto o Componente	Control remoto portátil
Nombre Corto del Dispositivo	ZART
Tipo de control de botón	6 configurable pulsador de movimiento 6 configurable pulsador auxiliar

### Complementario

Material	Recinto: PC (policarbonato) Recinto: PBT Cubrir: PP (polipropileno) Cubierta protectora: Caucho EPDM
Función disponible	Función del acelerómetro Función del vibrador
Tipo de pantalla	Pantalla LCD 34 x 42 mm
Distancia de funcionamiento	50 m
Robustez mecánica	Resistencia a la caída libre 4,5 m conforme a IEC 60068-2-27
Tipo de red de comunicación	Inalámbrico: bluetooth baja energía
Frecuencia de transmisión	2,4 GHz
Distancia de detección máxima	100 m en campo libre
Tiempo respuesta	< 300 ms a duplex completo
Duración de rearme	900 s
Autonomía	30 h
Endurancia mecánica	5000000 Ciclos
Vida útil	5 año(s)
Ancho	100 mm
Alto	340 mm
Profundidad	90 mm
Peso del producto	0,65 kg

### Entorno

Acuerdo radio	FCC ARIB RSS ICASA ANATEL SRRC
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección NEMA	NEMA 4
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...45 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Resistencia a las vibraciones	0.075 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn conforme a IEC 60068-2-27

Humedad relativa	0...95 % a -20...60 °C operando
Certificaciones de Producto	C- Tick[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]JIS[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]JUL

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,700 cm
Paquete 1 Ancho	10,200 cm
Paquete 1 Longitud	33,700 cm
Paquete 1 Peso	749,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,485 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------