

Hoja de datos del producto ZART8LM

Características

Harmony eXLhoist, standard, Remote control, LED, 6 motion push buttons, 2 auxiliary push buttons, MBC (tandem)



Principal

Gama de producto	Harmony eXLhoist
Tipo de Producto o Componente	Control remoto portátil
Nombre Corto del Dispositivo	ZART
Tipo de control de botón	6 configurable pulsador de movimiento 2 configurable pulsador auxiliar

Complementario

Aplicación del dispositivo	Esclavo E / S en la base
Material	Recinto: PC (poli carbonato) Recinto: PBT Cubrir: PP (polipropileno) Cubierta protectora: Caucho EPDM
Función disponible	Función del acelerómetro
Tipo de pantalla	4 LEDs
Distancia de funcionamiento	50 m
Robustez mecánica	Resistencia a la caída libre 4,5 m conforme a IEC 60068-2-27
Tipo de red de comunicación	Inalámbrico: bluetooth baja energía
Frecuencia de transmisión	2,4 GHz
Distancia de detección máxima	100 m en campo libre
Tiempo respuesta	< 300 ms a duplex completo
Duración de rearme	900 s
Autonomía	30 h
Endurancia mecánica	5000000 Ciclos
Vida útil	5 año(s)
Ancho	100 mm
Altura	340 mm
Profundidad	90 mm
Peso del producto	0,65 kg

Entorno

Acuerdo radio	RSS FCC ICASA SRRC ARIB ANATEL
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección NEMA	NEMA 4
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...45 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Altitud de almacenamiento	0...3000 m

Resistencia a las vibraciones	0.075 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Humedad relativa	0...95 % a -20...60 °C operando
Certificaciones de Producto	EAC[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]UL[RETURN]CE[RETURN]KC[RETURN]JIS

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,7 cm
Paquete 1 Ancho	10,2 cm
Paquete 1 Longitud	33,6 cm
Paquete 1 Peso	713 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	1
Paquete 2 Altura	10,7 cm
Paquete 2 Ancho	10,2 cm
Paquete 2 Longitud	33,7 cm
Paquete 2 Peso	732 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	4
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3,641 kg


Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto ZART8LM

Esquemas de dimensiones


Dimensiones



Hoja de datos del producto ZART8LM

Descripción técnica

Control de varios puentes



- A: Puente 1
- B: Puente 2
- (1) Maestro
- (2) Esclavo