## Hoja de datos del producto ZB5AA335 Características

# CABEZAL PULS RAS NEGRO CON FLECHA



Principal	
Gama de producto	Harmony XALF Harmony XB5
Tipo de Producto o Componente	Cabezal para pulsador no iluminado
Nombre Corto del Dispositivo	ZB5
Material del bisel	Plástico gris oscuro
Diámetro de montaje	22 mm
Tipo de cabezal	Estándar
Se vende en cantidades	1

Forma del cabezal de Redondo unidad de Tipo de operario Retorno de resorte Perfil de operador

Negro Empotrado, flecha abajo (Blanco)

#### Complementario

Anchura global CAD	29 mm
Altura global CAD	29 mm
Fondo global CAD	28 mm
Peso del producto	0,018 kg
Endurancia mecánica	10000000 Ciclos
Nombre de estación	XALD 1 5 recortes XALK 2 5 recortes
Código de composición eléctrica	C1 para <9 contactos usando Único bloques en Montaje frontal C2 para <9 contactos usando Simple y doble bloques en Montaje frontal C11 para <3 contactos usando Único bloques en Montaje frontal C15 para <1 contactos usando Único bloques en Montaje frontal SF1 para <3 contactos usando Único bloques en Montaje frontal SR1 para <3 contactos usando Único bloques en Montaje trasero
Presentación del dispositivo	Elemento básico

indivisibles

#### Entorno

TH
-4070 °C
-4070 °C
Clase II conforme a IEC 60536
IP66 conforme a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA 13 NEMA 4X
7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
IK03 conforming to IEC 50102
IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1

Certificaciones de Producto	DNV[RETURN]CSA[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds registro de envío) [RETURN]Registrado por UL
Resistencia a los choques	30 gn (duración = 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (duración = 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

#### Unidades de embalaje

•	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	3,400 cm
Paquete 1 Longitud	5,400 cm
Paquete 1 Peso	16,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4,500 cm
Paquete 2 Ancho	3,400 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	84,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,518 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado green premium	Producto de green premium
Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la
	UE) 🗗 Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	₫sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil

#### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses