Harmony XB5 Harmony XB4
Enchufe de obturación
Accesorios de instalación
Tapón de cierre
Interruptores de Ø 22 mm para cabezales circulares
Dark grey

### Complementario

Material	Plástico
Material del bisel	Plástico gris oscuro
Tipo de cabezal	Estándar
Color	Gris oscuro
Compos. dispos	Nuez Enchufe de obturación
Se vende en cantidades indivisibles	10
Peso del producto	0,009 kg
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Perfil de operador	Empotrado
Nombre de estación	XALD 2 5 recortes XALK 2 5 recortes

### Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 13	
	NEMA 4X	
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529	
	IP67	
	IP69	
	IP69K	
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102	
Normas	JIS C8201-5-1	
	EN/IEC 60947-1	
	EN/IEC 60947-5-1	
	CSA C22.2 No 14	
	EN/IEC 60947-5-4	
	UL 508	
	JIS C8201-1	

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	2,500 cm	
Paquete 1 Ancho	3,000 cm	
Paquete 1 Longitud	3,000 cm	
Paquete 1 Peso	9,000 g	
Tipo de unidad de paquete 2	BB1	
Número de unidades en el paquete 2	10	

Paquete 2 Altura	9,000 cm
Paquete 2 Ancho	7,000 cm
Paquete 2 Longitud	7,000 cm
Paquete 2 Peso	96,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,300 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la
	UE) <sup>₫</sup> Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<b>₽</b> Sí
Regulación de RoHS de China	🗹 Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Huella de carbono (kg.eq.CO2)	1

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses