

### Principal

Gama de producto	Harmony XB5 Harmony XB4
Tipo de accesorio/ componente	Enchufe de obturación
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de instalación
Tipo de Producto o Componente	Tapón de cierre
Destino de accesorio/ componente	Interruptores de Ø 22 mm para cabezales circulares
Color de tapa/operario o lente	Dark grey

### Complementario

Material	Plástico
Material del bisel	Plástico gris oscuro
Tipo de cabezal	Estándar
Color	Gris oscuro
Compos. dispos	Nuez Enchufe de obturación
Se vende en cantidades indivisibles	10
Peso del producto	0,009 kg
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Perfil de operador	Empotrado
Nombre de estación	XALD 2 ... 5 recortes XALK 2 ... 5 recortes

### Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Normas	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,500 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	3,000 cm
Paquete 1 Peso	9,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10

Paquete 2 Altura	9,000 cm
Paquete 2 Ancho	7,000 cm
Paquete 2 Longitud	7,000 cm
Paquete 2 Peso	96,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,300 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Regulación REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Embalaje sostenible	Sí
Información de exención de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Divulgación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------