Hoja de datos del producto
Características

ZBSP1
Protection cover, Harmony XB5, plastic, black, for RJ45 and USB ports

Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

Grosor	1,5…5 mm
Tipo de Producto o Componente	Cubierta de protección
Material	Plástico
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de protección
Compatibilidad del producto	Puerto RJ45 montado en panel XB5P Puerto USB montado en panel XB5P
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
Color	Negro

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	2,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	1,5 cm
Paquete 2 Ancho	8,0 cm
Paquete 2 Longitud	13,0 cm
Paquete 2 Peso	27,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	1,152 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Dimensiones



(1) Vista frontal
(2) Vista lateral (cerrada)
(3) Vista lateral (abierta)

Orificio del panel para cubierta protectora (orificios terminados, listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión o conectores enchufables



(1) Diámetro en soporte o panel terminado

Conexiones	a en mm	a en pulgadas	b en mm	b en pulgadas
Mediante terminales con tornillo de presión o conector enchufable	40	1.57	40	1.57