



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKE
Tipo de cabezal	Cabeza multidireccional
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cuerpo asociado	ZCKJ5H7 ZCKJD39 ZCKJ2 ZCKJD39H29 ZCKJ5H29 ZCKJ1 ZCKJ11H7 ZCKJ6H29 ZCKJ21 ZCKJD37H29 ZCKJ1H7 ZCKJ5 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ9H7 ZCKJD35 ZCKJD39H7 ZCKJD31 ZCKJ2H29 ZCKJD37 ZCKJD37H7 ZCKJ21H7 ZCKJ8H7 ZCKJ8 ZCKJ7H7 ZCKJD31H7 ZCKJ11 ZCKJ8H29 ZCKJ7 ZCKJD35H29 ZCKJ11H29 ZCKJD31H29 ZCKJ2H7 ZCKJ1H29 ZCKJ7H29 ZCKJ6 ZCKJD35H7
Movimiento cabezal funcionam.	Multidireccional
Tipo de operario	Alambre presión retorno de resorte
Tipo de aproximación	Enfoque multidireccional

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin
Material del cabezal	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,900 cm
Paquete 1 Ancho	3,900 cm
Paquete 1 Longitud	16,600 cm
Paquete 1 Peso	124,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,571 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------