



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKE
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cuerpo asociado	ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ41H7 ZCKJ9H29 ZCKJ8H29 ZCKJ6H29 ZCKJ5H7 ZCKJD39H7 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ6 ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD37 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJ4H29 ZCKJ7H29 ZCKJ41H29 ZCKJD37H7 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ8 ZCKJ11H7 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ1H29 ZCKJ9 ZCKJD35H29 ZCKJ9H7 ZCKJ8H7 ZCKJ5H29 ZCKJ4H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJ11H29 ZCKJD31H7 ZCKJD37H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29
Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operario	Émbolo de bomba rodillo retorno de resorte Metal (reforzado)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material del cabezal	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,200 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,700 cm
Paquete 1 Peso	158,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,121 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	768
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	139,348 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------